

THERMO FRESH NEW HAND SPRAY DISPENSER

ニューハンドスプレー ディスペンサー サーモフレッシュ

検知
機能付き
ハンド
スプレー

温度検知機能搭載で
温度をお知らせ!



温度に応じてバックライトカラーで
お知らせします!

自動的に
温度検知!

かざすと自動的に
ハンドスプレー
が出ます!



二つの機能をひとつに!

オートスプレー + 温度検知機能

測定してから... の工程を...
→ ハンドスプレー...

二つの機能をひとつに!
今までの二度手間を
一度に解決!

- 温度検知機能で一定以上の温度を検知
- 噴出量 2段階調節可能
- オートスプレーで衛生的
- 600mlの大容量タンク

様々な場所でお使いいただけます

レストラン・飲食店 オフィス 病院・介護施設 デパート・スーパー

<品名> ハンドスプレーディスペンサー サーモフレッシュ
 <ご使用方法> 手をかざして自動でハンドスプレーを噴出。温度検知機能付き。
 <本体材質> ABS、PS、TPE、電子部品
 <電源> DC6V 単3形電池 4本
 <本体サイズ・容量> W163mm × D83mm × H210mm・本体容量:600ml
 <質量> 約550g <入数> 12入り
 <型番> TOA-TMF-001 <JANコード> 4562441907394 <製造国> 中国

<ご使用上の注意> ●本来の用途以外使用しないでください。●手以外の箇所には使用しないでください。●本機を分解または改造しないでください。●タンク内には指定の液体以外は入れないでください。●湿気の多い場所、雨や水がかかる場所、霜や工断などの油や油質が発生する場所、ほこりや金属粉の多い場所などのような場所では使用しないでください。●直射日光が当たる場所、暖房器具や火気の近くに置かないでください。●小さなお子様の手の届く場所には設置しないでください。●強い振動や、衝撃を加えない。振動、衝撃のある場所には設置しないでください。●電池が液漏れした場合は、直ちに廃棄に相談ください。●液体が体や衣服に付着した場合は、すぐに水で洗い流し、皮膚に炎症や怪我がある場合は、直ちに医師にご相談ください。●電池の液が目に入ったときは、こすらず、大量の水で洗い流し、すぐに病院に行き治療を受けてください。●指定以外の乾電池は使用しないでください。●乾電池のプラスとマイナスの極に注意して、正しく取り付けてください。●乾電池を使い切った場合や長期保管しない場合は、本機から取り外してください。●乾電池交換の際は新旧の乾電池、異なるタイプの乾電池を混ぜないでください。●電池に表示されている注意事項を併せてお読みください。●本機が汚れた場合は、水で薄めた中性洗剤に濡らした布を湿し、よく絞ってから汚れを拭き取ってください。アルコール、シンナー、ベンジンなどで拭くと変形や変色のおそれがあります。●環境を保護するために、使用済みの乾電池は、居住地域の規制に従って廃棄またはリサイクルする必要があります。

※本製品に付属している温度計は、表面温度を検知して、体温が高い可能性のある人物を発見する。めの装置であり、体温を測定して対象者が疾病に罹患しているかどうかを診断する機器ではありません。体温が高い可能性のある人物を検知した場合は、必要に応じて、体温計での体温測定や医師による診断を行ってください。